

品番：EA801DJ

品名：13mm/590W 振動ドリル(正逆転・無段変速)



販売価格	33,900円(税抜) / 37,290円(税込)		
カタログ価格	33,900円(税抜) / 37,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/17 10:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0824ページ		



#### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DV16V
電源	AC100V、590W	チャック能力	φ1.5～13mm
回転数	0～2,900rpm	打撃数	0～46,400回/分
能力	コンクリート: φ16mm、 鉄工: φ13mm、木工: φ25mm	コード長	2.5m
サイズ	60(W)×246(L)×181(H)mm	重量	1.5kg
付属品	チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース		
二重絶縁、無段変速、正逆転			
ビット別売			
替カーボンブラシ	標準付属: EA813HH-6 ストップカーボン: EA813HH-16		

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.