

品番：EA801KK-4

品名：電動ドライバー用アングルヘッド



販売価格	5,450円(税抜) / 5,995円(税込)		
カタログ価格	5,450円(税抜) / 5,995円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/03 03:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0858ページ		



仕様

メーカー	神沢鉄工	型番	K-836
六角シャンク	1/4" (6.35mm)	全長	124mm
ヘッドサイズ	68mm (45mmビット装着時)	打込み可能ビス	75mmまで
材質	刃: S2 本体: 亜鉛ダイカスト	チャックタイプ	イージーチャック
ハンドル取付箇所	3箇所(本体背面と左右側面)	重量	269g
付属品	固定用ハンドル、(+)#2×45mm 両頭ビット×2		

ドライバードリル・インパクトドライバー18V対応

正逆回転可、75mmロングビットにも対応

両頭、片頭ビット対応

コーナーなど狭い場所でのビス止め・取り外しにとっても便利です。

インパクトドライバーが入りにくい場所や難しい角度、無理な体勢での作業がとて楽になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

