品番: EA802AB-2A

品名: AC100V/860W パワーミキサー(高速型/低粘度用)



販売価格	<b>21,900円</b> (税抜)/ 24,090円(税込)				
カタログ価格	21,900円(税抜)/24,090円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2025/12/19 11:53現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0861ページ				





## 仕様

メーカー	京セラ	型番	APM1511
名称	本体(スクリューシャフト付)	スクリュー径	150mm
回転数	高速:1500rpm	電源	100V·860W
電流	9.3A	サイズ	855×86×138(H)mm
重量	2.5kg	コード長	2.5m
付属品	リング付ステンレスダブルスクリュー (径150mm)、ステンレスジョイント、防 じんカバー、ステンレスシャフト(長さ 500mm)、補助ハンドル、スクリュー取 付ネジ、両口スパナ (10×13·17×19)、ナベ小ナジ (M4×10)	替カーボンブラシ	EA813RA-15

二重絶縁

パワフル860W

かくはん、練り合わせのスピードアップに

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.