

品番 : EA802BC

品名 : AC100V/740W 電動ミキサー(φ 220mm)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 35,700円(税抜) / 39,270円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 35,700円(税抜) / 39,270円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/06 12:50現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |

#### 仕様

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| メーカー  | HIKOKI  | 型番    | UM22V  |
| 電源    | 100V  | 消費電力  | 740W   |
| 電流    | 7.8A  | 回転数   | 低速:0~550rpm  |
| スクリー径 | 220mm   | シャंक径 | 13.3mm   |
| 羽根の枚数 | 3枚  | コード長  | 2心キャプタイヤコード 2.5m   |
| 全長    | 838(L)×340(W)×255(H)mm  | 重量    | 4.4Kg(コード除く)   |
| 付属品   | φ 220mmスクリー・シャフト・<br>サイドハンドル・ハンドルジョイント・<br>片口スパナ(17mm)・<br>両口スパナ(17mm×19mm) | 特長    | ・低速高トルク形<br>・ダイヤル付無段変速スイッチで回転<br>速度が調整可能<br>・使いやすい位置にサイドハンドルが取<br>付け可能 |
| 用途    | 壁材・モルタルなどの 高粘度材料の<br>かくはん   |       |  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.