品番: EA802K-1

品名: AC100V/860W パワーミキサー(低速型)



販売価格	<b>27,100円</b> (税抜)/ 29,810円(税込)				
カタログ価格	27,100円(税抜)/29,810円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/19 12:58現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0861ページ				





## 仕様

メーカー	京セラ	型番	APM311
名称	本体(スクリュー、シャフト付)	スクリュー径	180mm
回転数	300rpm	電源	100V
サイズ	890×90×138(H)mm	重量	2.7kg
コード長	2.5m	付属品	3枚羽根アルミスクリュー(径 180mm)、ステンレスジョイント、防じ んカバー 、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補 助ハンドル、スクリュー取付ネジ 、両ロスパナ(10×13・17×19)、ネベ 小ネジ(M4×10)、六角ボルト (M6×18)
消費電力	860W		
高粘度材用			
低速型			
二重絶縁			
替カーボンブラシ	EA813RA-14		

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.