

品番：EA802SA-21

品名：DC 7.2V 電動コーキングガン(充電式)



販売価格	60,200円(税抜) / 66,220円(税込)		
カタログ価格	60,200円(税抜) / 66,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 14:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



### 仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajlma)	型番	CNVEJSET
全長	414mm	高さ	225mm
重量	1.3kg(充電電池含む)	材質	筒: スチール ボディ: ナイロン樹脂 グリップ/トリガー: ナイロン樹脂 プッシュロッド: スチール ケース: ポリエチレン
電圧	DC7.2V	最大出力	4500N
適用カートリッジ	直径50mm以下 内径42mm以上 容量400ml以下	セット内容	本体・7.2V充電電池別売1.4Ah・キャリーケース・充電用ACアダプタ・エレキテル用ピストン
充電時間	約2.5時間		

固いコーキング材も長い距離のコーキング作業も疲れ知らずの電動式

圧倒的な小型・軽量設計の電動コンボイ

手動感覚のトリガー式コントロールに加えて、6段階速度調整ダイヤルとのダブルスピードコントロール

1回の充電で約70本打てる専用の充電式リチウムイオンバッテリー

ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル

同じ力加減で押し出すので手動式でおこる繋ぎ目の山・谷ができません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.