

品番：EA802SA-31

品名：DC18.0V 電動コーキングガン本体(充電式)



販売価格	28,500円(税抜) / 31,350円(税込)		
カタログ価格	28,500円(税抜) / 31,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 12:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1459ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	AC18DA(NN)
仕様	本体	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)(別売)
押出力	3,000N	適用カートリッジ	300mlホルダ(付属): φ51×約107mm (300mlの市販品に適合) 600mlホルダ(別売): φ51×215mm ※参考値です。
重量	2.7kg(300mlホルダ、BSL36A18蓄電池装着時)	付属品	フック、保護メガネ
モーター	直流モーター	押し出し速度	0~14mm/s
ストローク	216mm(標準付属品:300mlホルダ) 340mm(別売:600mlホルダ)	サイズ	482×82×299mm(300mlホルダ、BSL36A18蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量(目安)※5.0Ahマルチボルト蓄電池の場合	シーリング剤(シリコン系)ノズル径φ5mm:約415本 シーリング剤(ウレタン系)ノズル径φ10mm:約455本 根太ボンド(アクリル系)ズル径φ8mm:約415本		

コードレスで作業はかどる!押し出しスムーズ

冷えて硬くなったシーリング剤もより扱いやすくて作業快適※

※シーリング剤の種類、温度、ノズル径、押し出しスピードによっては使用できない場合があります。その際はノズル径、押し出しスピードの調整を行ってください。

十分な押し出し力とスピードで、シーリング剤を安定的に押し出します。

コードレスで取り回しも良くより作業がはかどります。

本体を安定して置ける

逆さ置きが可能(特許出願中)です。シーリング剤の先端が床につくのを防ぎます。

最適なスピードで押し出し

変速ダイヤル+無段変速トリガ採用で最適なスピードに調整可能。

後ダレ防止機構

スイッチを放すとピストンが自動でバックし、液ダレを軽減します。

LEDライト付

薄暗い作業現場でも使いやすい。

※バッテリーと充電器は別売りです。

EA802SA-41を使用することでカートリッジ・吸込(ペール缶)・ソーセージタイプに対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.