

品番：EA803AC

品名：AC100V/1140W/(6.0,8.0,12.0mm) ルーター



販売価格	56,000円(税抜)／ 61,600円(税込)			
カタログ価格	56,000円(税抜)／61,600円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/17 23:13現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	M12BA
電源	AC100V	電流	12A
消費電力	1140W	取付ビット軸径	6・8・12mm(6・8mmはチャックスリーブ使用)
回転数	25000rpm	コード長	5m
サイズ	300×165×185(H)mm	重量	3.5kg
本体二重絶縁構造、スピンドルロック、ブレーキ付			
付属品	ストレートビット(超硬8×8mm)、チャックスリーブ6mm・8mm用、ストレートガイド、テンプレートガイド	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-5、 ストップカーボン:EA813HH-15

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.