

品番：EA803AC-1A

品名：8mm ルーター



販売価格	45,400円(税抜)／ 49,940円(税込)		
カタログ価格	45,400円(税抜)／49,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/16 19:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	M8V2
電源	AC100V	消費電力	1150W
電流	12A	回転数	11,000～25,000rpm
取付軸径	8mm	コード	2心キャプタイヤコード、2.5m
サイズ	320×220×288mm	重量	3.6kg
付属品	ストレートビット(超硬8×8mm)、バーホルダー、ストレートガイド、テンプレートガイド、ガイドバー、チャックスリーブ(6mm)、23mmスパナ		
スピンドルロック付(ボタン操作でスピンドルが固定でき、先端工具の着脱が容易です。)			
二重絶縁(接地せずに使用可能)			
電子無段変速機能			
日立工機製集塵機取付可能			
ハイパワーで高切削			
ハンドルを握ったままで回転数が変速可能			
替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-7、ストップカーボン:EA813HH-17	取付ビット軸径	6.0・6.35・8.0mm(6mmは付属のチャックスリーブを使用、6.35mmは別

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.