

品番 : EA803AT-1

品名 : AC100V/550W/6.0mm 電子トリマー



販売価格	31,900円(税抜) / 35,090円(税込)		
カタログ価格	31,900円(税抜) / 35,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/18 04:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0860ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	ATRE60V
取付ビット軸径	6mm	回転数	16000~30000rpm
電源	AC100V	定格電流	5.9A
消費電力	550W	サイズ	114(W)×90(D)×191(H)mm
重量	1.2kg	付属品	片ロスパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(φ6mm)
コード長	2.5m		

滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに

切込み／掘込み深さの微調節ができるネジ式

精度の高いアルミダイカスト製ベース

ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式

被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付

刃物の交換に便利なスピンドルロック付

切削位置を見易くするLEDライト付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.