品番: EA803AT-10

品名: AC100V/500W/6.0mm トリマー



販売価格	<b>25,000円</b> (税抜)/ 27,500円(税込)				
カタログ価 格	25,000円(税抜)/27,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/09/18 08:34現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					





## 仕様

メーカー	京セラ	型番	ATRE55
電源	AC100V·500W	取付ビット軸径	6mm
回転数	24000rpm	コード長	2.5m
サイズ	90×103×211(H)mm	重量	1.3kg
付属品	ストレートビット(超硬:6×6mm)、 ストレートガイドー式、 タブテールガイド、 タブテールガイドナット 片ロスパナ(17mm)、 両ロスパナ(9×10mm)	替カーボンブラシ	EA813RA-10

電子制御の為、回転数が落ちません。

本体二重絶縁構造、ソフトスタート機能付

## 代替品



品番 EA803AT-1 コメント

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.