

品番 : EA809-116

品名 :  $\phi 105 \times 10 \times 20\text{mm}$  ダイヤモンドカッター(V溝)



販売価格	6,810円(税抜) / 7,491円(税込)		
カタログ価格	6,810円(税抜) / 7,491円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 17:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1015ページ		



#### 仕様

メーカー	アイウッド	型番	89943
サイズ(W×D×H)mm	185×147×11	重量(g)	316
材質	台金:工具鋼, チップ:ダイヤ砥粒	穴径	20.0mm
刃厚	10.0mm	最大回転数(rpm)	14500
外径	105		
コンクリート・モルタル壁面のひび割れ補修用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.