

品番 : EA809-117

品名 : $\phi 100 \times 10\text{mm}/M10 \times 1.5$ タイヤモンドカッター(V溝)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,070円(税抜) / 6,677円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,070円(税抜) / 6,677円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/16 11:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1015ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------|------------|------------|-------------------|
| メーカー | アイウッド | 型番 | 89726 |
| 外径 | 100 | 最大回転数(rpm) | 14500 |
| 刃厚 | 10.0mm | 材質 | 台金:工具鋼, チップ:ダイヤ砥粒 |
| サイズ(W×D×H)mm | 148×133×23 | ねじサイズ | M10×1.5mm |
| 重量(g) | 281 | | |
| コンクリート・モルタル壁面のひび割れ補修用 | | | |

代替品

| | |
|--|----------------------------------|
| | 品番 EA809-123 コメント 仕様をご確認ください。 |
|--|----------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.