

品番：EA809-12

品名：φ100x3.0x15mmダイヤモンドカッター(FRP用)



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/04 07:18現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0975ページ		



サイズ
D (外径) : φ100mm
T (ダイヤモンド層厚) : 3mm
W (コーティング幅) : 2mm
E (溝幅) : 1mm
H (穴径) : 15mm

仕様

サイズ	φ100×3.0(t)mm	穴径	15mm
粒度	#50		
ダイヤモンドパウダー(D427)付			
V.B.(焼結)方式によるコーティング			
ディスクグラインダーなどに取り付けてご使用ください。			
FRP(繊維強化プラスチック)や超硬、焼き入れ鋼等の切断にも使用可能です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.