

品番：EA809-122

品名：φ105x 8x20mm ダイヤモンドカッター-(U溝/高速型)



販売価格	6,130円(税抜)／6,743円(税込)		
カタログ価格	6,130円(税抜)／6,743円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/21 14:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アイウッド	型番	89735
サイズ(W×D×H)mm	185×147×9	重量(g)	301
材質	台金:工具鋼, チップ:ダイヤモンド粒	穴径	20.0mm
刃厚	8.0mm	外径	105
最大回転数(rpm)	14500		
コンクリート、モルタル壁面のひび割れ補修用			

代替品

	品番	EA809-123
	コメント	違い:形状等、仕様ご確認下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.