

品番 : EA809-123

品名 :  $\phi 100 \times 10\text{mm}/\text{M}10 \times 1.5\text{ mm}$  ダイヤモンドカッタ-(U溝)



販売価格	6,070円(税抜) / 6,677円(税込)		
カタログ価格	6,070円(税抜) / 6,677円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 22:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1015ページ		



#### 仕様

メーカー	アイウッド	型番	89727
サイズ(W×D×H)mm	148×133×23	重量(g)	283
材質	台金:工具鋼, チップ:ダイヤ砥粒	刃厚	10.0mm
外径	100	最大回転数(rpm)	14500
ねじサイズ	M10×1.5mm		
コンクリート、モルタル壁面のひび割れ補修用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.