


品番：EA809-1E

品名：φ180x2.2x(20/22)25.4mm ダイヤモンドカッター



販売価格	8,310円(税抜) / 9,141円(税込)		
カタログ価格	8,310円(税抜) / 9,141円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 09:20現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0976ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	SS-DX7
商品名	職人芸DXセグメント	用途	鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断
最大回転数	8400rpm	外径	180mm
刃厚	2.2mm	チップ高さ	8.0mm
内径	25.4mm	付属リング	20/22mm
切れ味を重視したセグメントタイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.