


品番：EA809-3

品名：φ85mm/M10x1.5 ワイヤブラシ(ベベル型)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,180円(税抜) / 1,298円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,180円(税抜) / 1,298円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 65 (2026/03/26 18:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0973ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------------|-----------|-----|------------|
| メーカー | 錦 | 型番 | UN-085C2 |
| ねじサイズ | M10×1.5 | 外径 | 85mm |
| 金具径 | 63mm | 線径 | 0.27mm |
| 毛丈 | 12mm | 砥石径 | 100mm |
| 最大回転数 | 12,000rpm | 材質 | 硬鋼線 メッキヨリ形 |
| ベベル型 | | | |
| 電動工具専用 | | | |
| 毛丈が短いため、切断バリ、コーナー研磨に最適 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.