




品番：EA809-46

品名：φ 85x 10x(15)20mm ダイヤモンドカッター(V溝)



販売価格	8,050円(税抜) / 8,855円(税込)		
カタログ価格	8,050円(税抜) / 8,855円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/17 10:38現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0977ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	FV-85S
商品名	溶着Vカッター	用途	コンクリート、モルタルなどのひび割れの補修加工、コーキング注入の為の下溝入れ
最大回転数	14500rpm	外径	85mm
刃厚	10mm	内径	20.0mm
付属リング	15mm	切削形状	70°(クラック捕集/V溝入れ)

最後まで溝形状がくずれず、低振動で切り口がきれい

溶着層

- ・メタルボンドよりダイヤモンドが突出しているため、確実に被削材を捉え切れ味を高める
- ・溶着ボンドによりダイヤモンドを強固に保持

加工形状

- ・最後まで加工形状を維持できる

溶着ダイヤモンドの特徴

- ・溶着はダイヤモンドの保持力が強くチップポケットを作ることができるので、大きい砥粒で品質の高いものを使用し、優れた切れ味を実現できる

代替品

品番	EA809-116
コメント	



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.