



品番：EA809-77

品名：φ90x10mm/M10 ダイヤモンドカッター(V溝用)



販売価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
カタログ価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/26 10:38現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0977ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	V-90NS
商品名	ラインカットV	用途	コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ
最大回転数	14500rpm	外径	90mm
刃厚	10mm	ねじサイズ	M10×1.5mm
切削形状	70°(クラック捕集/V溝入れ)		

V溝用

複雑なクラックを自在にカッティング

ディスクグラインダへの装着が簡単で切断ブレも少ないネジ込み式

先端がV字になっており、クラックへの切り込みに優れ、作業効率がアップ

屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.