

品番：EA809-78

品名：φ90x10mm/M10 ダイヤモンドカッター-(U溝用)



販売価格	14,900円(税抜)／16,390円(税込)		
カタログ価格	14,900円(税抜)／16,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/04 08:49現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0977ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	U-90NS
商品名	ラインカットU	用途	コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ
最大回転数	14500rpm	外径	90mm
刃厚	10mm	ねじサイズ	M10×1.5mm
切削形状	10(クラック捕集/U溝入れ)		
U溝用			
複雑なクラックを自在にカット			
ディスクグラインダへの装着が簡単で切断ブレも少ないネジ込み式			
コーキング材の接着面積が大きく、確実なリフォームが可能			
屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.