



品番：EA809-89

品名：φ180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター



販売価格	13,900円(税抜) / 15,290円(税込)		
カタログ価格	13,900円(税抜) / 15,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/10 22:14現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1014ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	SW-BG7
商品名	切れ味バツガン	用途	鉄筋入りコンクリート、御影石、ブロックの切断
最大回転数	8400rpm	外径	180mm
刃厚	2.2mm	チップ高さ	8.0mm
内径	25.4mm	付属リング	20/22mm
セグメントタイプ			
リムタイプと比べて切断スピードが速く、冷却効果も高い			
切粉の排出量、切れ味の安定性が高いショートチップ採用			
被削材との側面抵抗が少なく切断スピードが速い凸凹溝チップ			
最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(横ブレ)を抑制			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.