

品番：EA809AL-11

品名：# 40/100mm フラップディスク(セラミック)



販売価格	1,240円(税抜)／1,364円(税込)		
カタログ価格	1,240円(税抜)／1,364円(税込)		
在庫数	最新在庫: 128 (2025/07/10 14:44現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1009ページ		



仕様

穴径(mm)	15	外径(mm)	100
粒度	#40	最大回転数	15,300
材質	セラミック		
スチール、ステンレス、チタニウム、ニッケル合金用			
特許取得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。			
6層のフラップで長寿命。			
フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。			
セラミック砥粒とステンレス鋼用の研磨補助剤を使用している為、特にステンレス鋼の研削作業に適しています。			
セラミック砥粒は柔らかいため、非常に研削力が高い製品です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.