

品番 : EA809BB-20C

品名 : 100mm / 640W ディスクグラインダーセット



販売価格	15,800円(税抜)／17,380円(税込)		
カタログ価格	15,800円(税抜)／17,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/06 02:44現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	G-1030 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none">・ディスクグラインダー本体×1・オフセット砥石×5枚 (#24)・#40ジルコフラップディスク×2枚・#60ジルコフラップディスク×2枚・100×2.0mm 切断砥石×10枚・ケース×1	本体仕様	<ul style="list-style-type: none">・砥石サイズ: φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V·640W·6.6A・サイズ:257×120×104(H)mm・重量:1.5kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパンナ・最大出力:850W・コード長:2m
〈オフセット砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none">・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:4mm・粒度:#24・砥粒:A/WA・硬度:P・最大回転数:13690rpm・最大使用周速度:4,300m/min・幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。	〈切断砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none">・粒度:A/WA46P・サイズ:φ100×2×15mm穴・最大回転数:13,690rpm・金属切断用に
〈ケース仕様〉	<ul style="list-style-type: none">・サイズ:415×160×105mm・材質:スチール・砥石用仕切板付		

代替品



品番 EA809BB-20D
コメント 変更点:砥石・ケース

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.