

品番 : EA809BB-2A

品名 : 100mm/ 640W ディスクグラインダー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,850円(税抜) / 10,835円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,850円(税抜) / 10,835円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/02/06 01:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0839ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----------------------------------|-------|-------------|
| メーカー | 京セラ | 型番 | G-1030 |
| 仕様 | 本体のみ | 砥石サイズ | φ100×穴径15mm |
| スピンドル径 | M10×1.5 | 回転数 | 12,000rpm |
| 電源 | 100V・640W・6.6A | 最大出力 | 850W |
| サイズ | 257×120×104(H)mm | 重量 | 1.5kg |
| コード長 | 2m | 砥石厚さ | 4~6mm |
| 付属品 | #36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ、サイドハンドル | | |

細身ボディ

二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付

手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付

低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

