

品番：EA809BB-2A

品名：100mm/ 640W ディスクグラインダー



販売価格	9,850円(税抜) / 10,835円(税込)		
カタログ価格	9,850円(税抜) / 10,835円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 02:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0839ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	G-1030
仕様	本体のみ	砥石サイズ	φ100×穴径15mm
スピンドル径	M10×1.5	回転数	12,000rpm
電源	100V・640W・6.6A	最大出力	850W
サイズ	257×120×104(H)mm	重量	1.5kg
コード長	2m	砥石厚さ	4~6mm
付属品	#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ、サイドハンドル		
細身ボディ			
二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付			
手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付			
低いギャヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

