

品番：EA809BB-4A

品名：100mm/ 850W ディスクグラインダー



販売価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
カタログ価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0839ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AG113
砥石サイズ	100mm	穴径	15mm
スピンドル径	M10×1.5	握り径	52mm
サイズ	117×279×88(H)mm	重量	1.5kg
電源	AC100V・850W・8.8A	最大出力	1100W
回転数	12000/min	コード長	2.5m

二重絶縁、カニ目スパナ、スピンドルロック、砥石カバー付

砥石別売

握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り

最大出力1,100Wのハイパワー

狭いところも入り込めるスリムギヤヘッド

鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防じんフィルタ

防じん性に優れたラビリンス構造

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.