

品番：EA809BD-40B

品名：100mm/ 900W ディスクグラインダーセット



販売価格	24,100円(税抜)／ 26,510円(税込)			
カタログ価格	24,100円(税抜)／26,510円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/20 08:31現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G10SQ2※ESCOオリジナルセット品
仕様	セット	<セット内容>	●本体×1 ●オフセット砥石×2枚(#36) ●ジルコフラップディスク×4枚 (#40×2枚、#60×2枚) ●ケース×1
<本体仕様> ●砥石サイズ…φ100×穴径…15mm ●スピンドル径…M10×1.5 ●回転数…10,500rpm ●最大出力…1060W ●電源…100V・900W・9.5A ●コード長…2.5m ●サイズ…273×63(H)mm ●重量…1.8kg ●付属品…#36レジンイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル ●二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可 ●安全性の高いパドルスイッチ採用			
<オフセット砥石仕様> ●粒度…#36 ●入数枚…1 ●サイズ…φ100×3.1×15mm穴 ●最大回転数…15,300rpm ●セルフシャープニング効果により常に研削力を維持します。 ●スチール、ステンレス、アルミ、チタニウム用 ●材質…セラミック			

<#40ジルコフラップディスク仕様>

- 外径(mm)…100
- 穴径(mm)…15
- 粒度…#40
- 最大回転数(rpm)…15,300
- スチール、ステンレス、鋳鋼用
- 材質…ジルコニアアルミナ
- フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
- 6層のフラップで長寿命。
- 特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。

<#60ジルコフラップディスク仕様>

- 外径(mm)…100
- 穴径(mm)…15
- 粒度…#60
- 最大回転数(rpm)…15,300
- スチール、ステンレス、鋳鋼用
- 材質…ジルコニアアルミナ
- フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
- 6層のフラップで長寿命。
- 特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。

<ケース仕様>

- サイズ…415×160×105mm
- 材質…スチール
- 砥石用仕切板付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.