

品番 : EA809BD-40C

品名 : 100mm / 900W ディスクグラインダーセット



販売価格	23,700円(税抜)／26,070円(税込)		
カタログ価格	23,700円(税抜)／26,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 17:53現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G10SQ2※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none">・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚 (#36)・工具箱×1	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	<ul style="list-style-type: none">・砥石サイズ…φ100×穴径…15mm・スピンドル径…M10×1.5・回転数…10,500rpm・最大出力…1060W・電源…100V・900W・9.5A・コード長…2.5m・サイズ…273×63(H)mm・重量…1.8kg・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可・安全性の高いパドルスイッチ採用
〈切断砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none">・粒度:SG46T BF・サイズ:φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に	〈オフセット研削砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none">・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。

〈ケース仕様〉

- ・サイズ:430×180×230(H)mm
- ・材質:ポリプロピレン
- ・中皿1枚付
中皿はスライドする為(固定も可能)、
本体底の収納物が取り出しやすくなっ
ています。

代替品



品番 EA809BJ-2A

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.