

品番 : EA809BG-35

品名 : 100mm/1100W 電気ディスクグラインダーセット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 21,500円(税抜)／23,650円(税込) | | |
| カタログ価格 | 21,500円(税抜)／23,650円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/02/04 01:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0825ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|---------------------------------------|---------|--|
| メーカー | HiKOKI | 仕様 | エスコセット |
| 用途 | 各種材料の切断や研削・研磨作業に | スイッチ形式 | スナップ式 |
| 砥石サイズ | φ100×穴径15mm(最大厚み6mm) | スピンドル径 | M10×1.5 |
| 最大出力 | 1,100W | 回転数 | 12,000rpm |
| 電源 | AC100V・780W・8.0A | コード長 | 2.5m(3心)※アースクリップ付 |
| サイズ | 268×56×60(H)mm | 重量 | 1.8kg(砥石・コード含まず) |
| モーター | 単相直巻整流子モーター | 電圧 | 単相交流 50/60Hz 共用 |
| 替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14 | 〈セット内容〉 | 本体×1台、切断砥石(105×1.0mm)×10枚、#36オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、#36レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ×1、サイドハンドル×1 |

重負荷作業により強く、最大出力もアップ

全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。

3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。

アルミボディ、スピンドルロック付、スナップスイッチ、細径ボディ(φ56mm)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.