

品番：EA809BG-45

品名：100mm/ 800w 電気ディスクグラインダーセット



販売価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
カタログ価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0825ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	仕様	エスコセット
用途	各種材料の切断や研削・研磨作業に	スイッチ形式	スライド式
砥石サイズ	φ100×穴径15mm(最大厚み: 6mm)	スピンドル径	M10×1.5×11mm
最大出力	1,160W	回転数	12,000rpm
電源	AC100V・800W・8.2A	コード長	2.5m(2心)
サイズ	270×56×60(H)mm	重量	1.8kg(砥石・コード含まず)
モーター	単相直巻整流子モーター	電圧	単相交流 50/60Hz 共用
替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14	〈セット内容〉	本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジンノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル

小形サイズによる操作性向上(全長270mm、φ56mmボディ)

3方向にサイドハンドル取付け可能。狭所作業にも対応できます。

二重絶縁、スピンドルロック付、スライドスイッチ、細径ボディ(φ56mm)

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.