

品番：EA809BH-1

品名：100mm/ 760W 電気ディスクグラインダー



販売価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
カタログ価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0825ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	PDA-100J(E)
電源	単相交流50/60Hz	電圧電流	100V・8.0A
消費電力	760W	砥石サイズ	φ100X穴径15mm
厚さ	3/5(レジノイドフレキシブル) 4/6(レジノイド)	最高使用周速度	72(m/s) 4,300(m/min)
回転数	12,000rpm	モーター	単相直巻整流子モーター
本体サイズ	295mmX64ΦX60mm(H)	質量	1.9
コード長	3心2.5m(3Pポッキンプラグ付)	特長	最大出力1,160W(電気用品安全法新基準対応) 経済産業省令第57号により改正された(平成25年4月1日施行)、電気用品技術基準の「電気用品の雑音の強さの測定方法」に対応しております。
スピンドル径	M10X1.5	替カーボンブラシ	標準:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14
スピンドル径	M10 × 1.5		
アルミダイキャストボディ採用			
強力型、スピンドルロック付、3Pポッキンプラグ、サイドハンドル付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.