

品番：EA809BH-10B

品名：100mm/ 760W ディスクグラインダーセット



販売価格	24,400円(税抜)／26,840円(税込)			
カタログ価格	24,400円(税抜)／26,840円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/01 00:35現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	PDA-100J(E)※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	・ディスクグラインダー本体×1 (EA809BH-1) ・オフセット砥石×5枚(#24) (EA809YE-124) ・切断砥石×10枚(EA843XA-100) ・#40ジルコフラップディスク×2枚 (EA809AA-103A) ・#60ジルコフラップディスク×2枚 (EA809AA-105A) ・ケース×1	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	・砥石サイズ: φ100×穴径15mm ・スピンドル径:M10×1.5 ・回転数:12000rpm ・電源:AC100V・760W・8A AC200V・760W・4A ・最大出力:1160W(電気用品安全法新基準対応) ・サイズ:295×64×60(H)mm ・重量:1.9kg ・コード長:2.5m ・替カーボンブラシ:EA813HH-4(標準付属) ・ストップカーボンブラシ:EA813HH-14 ・スピンドルロック付、3Pポッキンプラグ ・#36レジノイド砥石×1(本体付属) ・アルミダイキャストボディ採用
〈オフセット砥石仕様〉	・外径:100mm ・穴径:15mm ・厚み:4mm ・粒度:#24 ・砥粒:A/WA ・硬度:P ・最大回転数:13690rpm ・最大使用周速度:4,300m/min	〈#40ジルコフラップディスク仕様〉	・外径:100mm ・穴径:15(16) ・粒度:#40 ・最大回転数:15300rpm ・ベース材質:ファイバーグラス ・研磨砥粒材質:アルミニウムオキシサイ

	・幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。		ド ・用途：一般鋼用 ・アングルタイプ
〈#60ジルコフラップディスク仕様〉	・外径：100mm ・穴径：15(16) ・粒度：#60 ・最大回転数：15300rpm ・ベース材質：ファイバーグラス ・研磨砥粒材質：アルミニウムオキサイド ・用途：一般鋼用 ・アングルタイプ	〈切断砥石仕様〉	・粒度：A/WA46P ・サイズ：φ100×2×15mm穴 ・最大回転数：13690rpm ・最高使用周速度：4300m/min ・金属切断用に ・シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です。 ・ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます。
〈ケース仕様〉	・サイズ：415×160×105mm ・材質：スチール ・砥石用仕切板付		

代替品

	品番 EA809BH-10D コメント 変更点:セット内容
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.