

品番 : EA809BH-10D

品名 : 100mm / 760W ディスクグラインダーセット



販売価格	25,200円(税抜)／27,720円(税込)		
カタログ価格	25,200円(税抜)／27,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0825ページ		



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	PDA-100J(E)※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)</li><li>・切断砥石×10枚</li><li>・オフセット研削砥石×5枚 (#36)</li><li>・工具箱×1</li></ul>	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・砥石サイズ: φ100×穴径15mm</li><li>・スピンドル径:M10×1.5</li><li>・回転数:12,000rpm</li><li>・モーター:100V·760W·8A</li><li>・サイズ:295×64×60(H)mm</li><li>・重量:1.9kg</li><li>・最大出力:1160W</li><li>・コード長:2.5m</li><li>・強力型、スピンドルロック付、3Pポッキンプラグ、サイドハンドル付</li></ul>
〈切断砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・粒度:SG46T BF</li><li>・サイズ:φ105×1.0×15mm穴</li><li>・最大回転数:14,520rpm</li><li>・最大使用周速度:80m/s</li><li>・セラミック砥粒</li><li>・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に</li></ul>	〈オフセット研削砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・外径:100mm</li><li>・穴径:15mm</li><li>・厚み:3mm</li><li>・粒度:#36</li><li>・最大回転数:13,750rpm</li><li>・最大使用周速度:72m/s</li><li>・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用</li><li>・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。</li><li>・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。</li></ul>
〈ケース仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・サイズ:430×180×230(H)mm</li><li>・材質:ポリプロピレン</li></ul>	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14

・中皿1枚付  
中皿はスライドする為(固定も可能)、  
本体底の収納物が取り出しやすくなっ  
ています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.