

品番：EA809BH-25B

品名：100mm/ 760W ディスクグラインダー-(集塵アダプター付)



販売価格	29,500円(税抜)／ 32,450円(税込)			
カタログ価格	29,500円(税抜)／32,450円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/14 03:09現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	PDA-100J(E)※ESCOオリジナルセット品
セット内容	・ディスクグラインダー(EA809BH-1) ・集塵アダプター(EA507DB) ・工具箱		
<ディスクグラインダー仕様> ・電源:単相交流50/60Hz ・電圧電流:100/8.0(V/A) 200/4.0(V/A) ・消費電力:760W ・砥石サイズ:φ100X穴径15mm ・厚さ:3/5(レジノイドフレキシブル)、4/6(レジノイド) ・最高使用周速度:72(m/s) 4,300(m/min) ・回転数:12,000rpm ・モーター:単相直巻整流子モーター ・本体サイズ:295mmX64φX60mm(H) ・質量:1.9kg ・コード長:3心2.5m(3Pポッキングプラグ付) ・替カーボンブラシ:標準:EA813HH-4 ・ストップカーボン:EA813HH-14 ・特長:最大出力1,160W (電気用品安全法新基準対応) ・スピンドル径:M10X1.5 ・アルミダイキャストボディ採用			
<集塵アダプター仕様> ・材質:スチールホース、塩ビ			

- ・本体サイズ:約125×138×55(H)mm
- ・ホースサイズ:約φ35×1m
- ・集塵機固定用ねじサイズ:M5ボルト
- ・重量:約673g
- ・付属品:座金(厚さ0.5mm、1.0mm、1.5mm)
各1枚
- ・用途:日立用100mmディスクグラインダー
集塵カバー
- ・刃先の出具合を調整できる座金付、
研削深さ調整が可能
- ・特殊形状で入隅の研削に最適
- ・微細な粉塵をキャッチし逃がさない集塵ブラシ付
- ・集塵ホースの先端がテーパー形状
(26mm・31mm・34mm目盛付)になっているのでほとんどの集塵機に対応可能

＜工具箱仕様＞

- ・材質:耐衝撃性コポリマー
- ・サイズ:450×270×230(H)mm
- ・重量:1.3kg

付属品	集塵カバー、#36レジノイド砥石×1枚、 工具箱		
-----	-----------------------------	--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.