

品番：EA809BJ-2A

品名：100mm/1050W 電子ディスクグラインダー

	販売価格		33,000円(税抜)／36,300円(税込)	
	カタログ価格		33,000円(税抜)／36,300円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 1 (2026/03/20 14:28現在)	
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	0825ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G10BYEQ2
仕様	本体のみ	砥石サイズ	φ100×穴径15mm(別売)
スピンドル径	M10×1.5	回転数	10,000rpm(無負荷時)
電源	100V・1050W・12A	最大出力	1600W
コード長	2.5m(2心)	モーター	ACブラシレスモーター
砥石取付シャフト寸法 (径×長さ)	10(1.5)×11mm	サイズ	309(W)×60(H)mm
重量	1.9kg	付属品	スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、 ホイルワッシャB3、ホイルナット、フィルタ

※砥石は別売です。
二重絶縁
電圧低下時でも安定した作業を実現
エンジン発電機で使用可能
回転数の低下が少なく研削量UP!
キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視し瞬時にモーターを停止することで、材料によるダイヤモンドカッターや切断トイシの挟み込み等で発生する反動(キックバック)を軽減します。

再起動防止機能:スイッチを入れた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んでも起動しません。 スイッチを一度切ること、解除することができます。
微細メッシュフィルタの採用により、防じん性が大幅に向上
スピンドルロック、ブレーキ付
パドルスイッチ(オフロック付スイッチ) スイッチを握っている間のみONになり、離すと止まります。
アクションスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。 また、本体を握ったままで操作が可能です。
ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
サイドハンドルを上部に取付けることで狭所作業や切断作業に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.