

品番：EA809BL-3A

品名：100mm/1260W ディスクグラインダー



販売価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)			
カタログ価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 21:13現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0839ページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	AG1063
砥石サイズ	φ100×穴径15mm	スピンドル径	M10×1.5
回転数	12000rpm	電源	100V・850W・8.8A
サイズ	117×263×88(H)mm	重量	1.6kg
コード長	2.5m	付属品	カニ目スパナ
砥石別売			
最大出力1,260Wのハイパワーモデル			
狭いところも入り込める			
クラスで最も低いスリムギヤヘッド			
直径56mmの細握りグリップ			
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ			
軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ			
優れた防じん性能(ラビリンス構造)			

