

品番 : EA809BP-10D

品名 : 100mm / 730W ディスクグラインダーセット



販売価格	17,300円(税抜)／19,030円(税込)		
カタログ価格	17,300円(税抜)／19,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/05 23:12現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0839ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AG111※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none">・ディスクグラインダー本体×1台・オフセット砥石(#36)×5枚・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚・収納ケース×1個	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	<ul style="list-style-type: none">・最大出力:980W・砥石サイズ: φ100×穴径15mm ※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。・コード長:2.5m・スピンドル径:M10×1.5・重量:1.5kg・回転数:12000rpm・電源:AC100V、730W、7.5A・サイズ:117×279×88(H)mm(握りφ52mm)・カニ目スパナ、砥石カバー付
〈オフセット型砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none">・外径:100mm・厚み:3mm・穴径:15mm・粒度:#36・最大回転数:13750rpm・最大使用周速度:72m/s・対応被削材:一般鋼・ステンレス・アルミなど	〈超薄型切断砥石〉	<ul style="list-style-type: none">・外径:105mm・厚み:1mm・穴径:15mm・粒度:#46・最大回転数:15300rpm・スチール、ステンレス、チタニウム用
〈ケース仕様〉	<ul style="list-style-type: none">・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付き		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.