品番: EA809BP-1A

品名:100mm/730W ディスクグラインダー



販売価格	14,700円 (税抜)/ 16,170円(税込)				
カタログ価 格	14,700円(税抜)/16,170円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 07:00現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0857ページ				







仕様

メーカー	京セラ	型番	AG111		
用途	鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード 処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンク リート・亙の切断	最大出力	980W		
砥石サイズ	φ100×穴径15mm ※使用可能な砥石の厚みは6mmまで です。	コード長	2.5m		
スピンドル径	M10×1.5	重量	1.5kg		
回転数	12,000rpm	電源	100V		
サイズ	117×279×88(H)mm(握り φ52mm)	付属品	カニ目スパナ、砥石カバー		
直径52mmの極細握り					

狭いところも入り込めるスリムギヤヘッド

鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ

防塵性に優れたラビリンス構造