

品番：EA809BV-10A

品名：100mm/ 720W ディスクグラインダーセット



販売価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
カタログ価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 04:03現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



ディスクグラインダー本体にオフセット砥石(5枚)・フラップディスク(4枚)をセットしたESCOオリジナルセット!

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GWS7-100E※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>	<ul style="list-style-type: none">・ディスクグラインダー本体×1 (EA809BV)・オフセット砥石×5枚(#24) (EA809YE-124)・#40ジルコフラップディスク×2枚 (EA809AA-103A)・#60ジルコフラップディスク×2枚 (EA809AA-105A)・ケース×1	<ディスクグラインダー本体仕様>	<ul style="list-style-type: none">・モーター:100V・720W・砥石サイズ:φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:2800~11000rpm・最大出力:960W・コード長:2.5m・サイズ:104×263mm・重量:1.4kg・替カーボンブラシ:EA813BZ-27・付属品:保護カバー、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速
<オフセット砥石仕様>	<ul style="list-style-type: none">・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:4mm・粒度:#24・砥粒:A/WA・硬度:P・最大回転数:13690rpm・最大使用周速度:4,300m/min・幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。	<#40ジルコフラップディスク仕様>	<ul style="list-style-type: none">・外径:100mm・穴径:15(16)・粒度:#40・最大回転数:15300rpm・ベース材質:ファイバーグラス・研磨砥粒材質:アルミニウムオキシサイド・用途:一般鋼用・アングルタイプ

<#60ジルコフラップ ディスク仕様>	・外径:100mm ・穴径:15(16) ・粒度:#60 ・最大回転数:15300rpm ・ベース材質:ファイバーグラス ・研磨砥粒材質:アルミニウムオキサイド ・用途:一般鋼用 ・アングルタイプ	<ケース仕様>	・サイズ:415×160×105mm ・材質:スチール ・砥石用仕切板付
電源	AC100V・720W		
ディスクグラインダー本体にオフセット砥石(5枚)・フラップディスク(4枚)をセットしたESCOオリジナルセット!			
持ち運びや保管に便利なスチールケース付き			

代替品

	<p>品番 EA809BV-10C</p> <p>コメント 変更点:砥石・ケース</p>
	<p>品番 EA809BV-40A</p> <p>コメント 仕様確認ください。</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.