

品番 : EA809BV-10B

品名 : 100mm / 720W ディスクグラインダーセット



販売価格	28,000円(税抜)／30,800円(税込)		
カタログ価格	28,000円(税抜)／30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GWS7-100E※ESCOオリジナルセット品
仕様	セット	<セット内容>	<ul style="list-style-type: none">●本体×1●オフセット砥石×5枚(#24)●ジルコフラップディスク×2枚(#40×1枚、#60×1枚)●ケース×1

<本体仕様>

- 砥石サイズ…φ100×穴径15mm
- スピンドル径…M10×1.5
- コード長…2.5m
- 回転数…2,800～11,000rpm
- 重量…1.4kg
- 電源…AC100V・720W
- サイズ…104×263mm
- 二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速
- 替カーボンブラシ…EA813BZ-27

<オフセット砥石仕様>

- 粒度…A/WA24P
- 入数…5
- サイズ…φ100×4×15mm穴
- 溶接後の研削、鉄板等の面取りに
- 最大回転数…13,690rpm

<#40ジルコフラップディスク仕様>

- 外径(mm)…100

- 穴径(mm)…15
- 粒度…#40
- 最大回転数(rpm)…15,300
- スチール、ステンレス、鋳鋼用
- 材質…ジルコニアアルミナ
- フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
- 6層のフラップで長寿命。
- 特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。

<#60ジルコフラップディスク仕様>

- 外径(mm)…100
- 穴径(mm)…15
- 粒度…#60
- 最大回転数(rpm)…15,300
- スチール、ステンレス、鋳鋼用
- 材質…ジルコニアアルミナ
- フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
- 6層のフラップで長寿命。
- 特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。

<ケース仕様>

- サイズ…415×160×105mm
- 材質…スチール
- 砥石用仕切板付

代替品

	<p>品番 EA809BV-10C コメント 変更点: 砥石・ケース</p>
	<p>品番 EA809BV-40A コメント 仕様をご確認ください。</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.