品番: EA809BV-10B

品名:100mm/720W ディスクグラインダーセット



販売価格	<b>28,000円</b> (税抜)/30,800円(税込)				
カタログ価 格	28,000円(税抜)/30,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/19 15:33現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	0835ページ				



### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GWS7-100E※ESCOオリジナルセッ ト品
仕様	セット	<セット内容>	<ul><li>●本体×1</li><li>●オフセット砥石×5枚(#24)</li><li>●ジルコフラップディスク×2枚(#40×1枚、#60×1枚)</li><li>●ケース×1</li></ul>

# <本体仕様>

- ●砥石サイズ… φ 100×穴径15mm
- ●スピンドル径…M10×1.5
- ●コード長…2.5m
- ●回転数…2,800~11,000rpm
- ●重量…1.4kg
- ●電源…AC100V·720W
- ●サイズ…104×263mm
- ●二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速
- ●替カーボンブラシ…EA813BZ-27

## <オフセット砥石仕様>

- ●粒度···A/WA24P
- ●入数…5
- ●サイズ… φ 100×4×15mm穴
- ●溶接後の研削、鉄板等の面取りに
- ●最大回転数…13,690rpm

## <#40ジルコフラップディスク仕様>

●外径(mm)···100

- ●穴径(mm)…15
- ●粒度…#40
- ●最大回転数(rpm)…15,300
- ●スチール、ステンレス、鋳鋼用
- ●材質…ジルコニアアルミナ
- ●フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
- ●6層のフラップで長寿命。
- ●特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。

## <#60ジルコフラップディスク仕様>

- ●外径(mm)…100
- ●穴径(mm)…15
- ●粒度…#60
- ●最大回転数(rpm)…15,300
- ●スチール、ステンレス、鋳鋼用
- ●材質…ジルコニアアルミナ
- ●フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
- ●6層のフラップで長寿命。
- ●特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。

#### <ケース仕様>

- ●サイズ…415×160×105mm
- ●材質…スチール
- ●砥石用仕切板付

### 代替品



品番 EA809BV-10C

コメント 変更点:砥石・ケース



品番 EA809BV-40A

コメント 仕様をご確認ください。

# 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.