

品番：EA809BV-10C

品名：100mm/ 720W ディスクグラインダーセット



販売価格	26,300円(税抜) / 28,930円(税込)		
カタログ価格	26,300円(税抜) / 28,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 13:39現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0819ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GWS7-100E※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none">・100mm ディスクグラインダー本体 ×1・105x1.0mm 切断砥石×10枚 (#60)・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚 (#36)・工具箱×1	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	<ul style="list-style-type: none">・電源:100V・720W・砥石サイズ: φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:2800~11000rpm・最大出力:960W・コード長:2.5m・サイズ:104×263mm・重量:1.4kg・替カーボンブラシ:EA813BZ-27・付属品:保護カバー、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速
〈切断砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none">・外径:105mm・穴径:15mm・粒度:#60・最大回転数:14500rpm・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用・高品質酸化アルミ砥粒・安全な両面補強タイプ	〈オフセット研削砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none">・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13750rpm・最大使用周速度:72m/s・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計

			・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
〈ケース仕様〉	<ul style="list-style-type: none"> ・サイズ:430×180×230(H)mm ・重量:1040g ・材質:ポリプロピレン ・中皿1枚付 <p>中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物を取り出しやすくなっています。</p>		
ディスクグラインダー本体に切断砥石(10枚)・オフセット研削砥石(5枚)をセットしたESCOオリジナルセット!			
持ち運びや保管に便利なケース付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.