

品番：EA809BX-101B

品名：100mm/14.4V ディスクグラインダ - 本体(充電式/緑)



販売価格	21,000円(税抜) / 23,100円(税込)		
カタログ価格	21,000円(税抜) / 23,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 01:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0833ページ		



#### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G14DSL2(NN)
用途	切削・切断	電源	DC14.4V リチウムイオン電池6.0Ah (別売)
充電時間	約21分(実用充電) 約30分(フル充電)	回転数	6,800rpm
モーター	直流モーター	砥石サイズ	外径: φ100mm 穴径: 15mm 厚さ: 3mm
スピンドル径	M10×1.5	サイズ	302×60(H)mm
重量	1.8kg	一充電当たりの作業量	コンクリート筋付け(深さ5mm): 約31m 鉄筋切断(φ10): 約46mm
付属品	100mmフレキシブル砥石、スパナ	仕様	本体のみ
注意	バッテリー・充電器は別売です。		

ソフトグリップハンドル


軽量コンパクトボディ

スピンドルロック

再起動防止機能

便利な電池残量表示付

代替品

	<p><b>品番</b> EA809BX-6B <b>コメント</b> 同型 バッテリー- 充電器付</p>
---	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.