

品番：EA809BX-108A

品名：100mm/36.0V ディスクグラインダ - (充電式/本体)



販売価格	34,300円(税抜) / 37,730円(税込)		
カタログ価格	34,300円(税抜) / 37,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 01:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0833ページ		



品名	EA809BX-108A
型番	EA809BX-108A
販売価格	34,300円(税抜)
カタログ価格	34,300円(税抜)
在庫数	1
商品入数	1
販売単位	台
カタログページ	0833



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	G3610DD(NN)
仕様	本体のみ	バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替) (別売)
充電時間	約25分(満充電) 約19分(実用充電)	砥石サイズ	φ100×穴径15mm
回転数	変速モード:3,200~10,000rpm オートモード:5,500rpm	スピンドル径	M10×1.5
最大出力	1,500W	サイズ	363×60(H)mm
重量	2.5kg	付属品	レジノイドフレキシブル砥石、ツールレス ホイルガード、防振形サイドハンドル、 ツールレスホイルガード、ホイルワッシャ (B3・B3ダイヤ用)、ホイルナット、スパ ナ、六角棒スパナ(4mm)
使用可能蓄電池	マルチボルト蓄電池(残量表示付) ※従来の蓄電池(BSL3620/3625 /3626/3660)、ET36Aはご使用にな れません。	スイッチ形式	パドル式
一充電当たりの作業量	<マルチボルト2.5Ahの場合> コンクリート筋付け S1カッター(外径:100mm、材料:コン	研削時過負荷停止時の 押付荷重(目安)	118N

	<p>クリート、切込み深さ:20mm、推力: 30N):約7.6m 鉄筋切断 切断トイシ(外径:100mm、材料: φ10mm鉄筋):約152本</p>		
<p>充電器、バッテリー、ケースは別売です。</p>			
<p>ブラシレスモーター採用で、カーボンブラシの交換不要</p>			
<p>回転復帰制御 高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。</p>			
<p>細径ボディ 小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。</p>			
<p>無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載 無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000rpmの間で無段階に変速可能です。 オートモード:負荷に応じて低速/5,500rpm・高速/10,000rpmに自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。</p>			
<p>3方向サイドハンドル取付け 狭所作業にも対応可能です。</p>			
<p>工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイールガードを採用しており、使い勝手が向上します。</p>			
<p>メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。</p>			
<p>両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。</p>			
<p>キックバック軽減システム モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。</p>			
<p>再起動防止機能 スイッチがONの状態でも電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。</p>			
<p>ソフトスタート 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。</p>			
<p>ブレーキ付スイッチを切るとブレーキがかかり回転が停止するため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。</p>			
<p>パドルスイッチ スイッチを握っている間のみONになり、離すと止まります。</p>			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.