


品番：EA809BX-109

品名：100mm/10.8V ディスクグラインダ - (充電式/本体)



販売価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
カタログ価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 01:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0833ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G1210DA(NN)
仕様	本体のみ	バッテリー	10.8V(リチウムイオン4.0Ah)
充電時間	約60分(別売:EA813HD-16・EA813H-12使用時)	砥石サイズ	φ100×穴径15mm
回転数	4,000~7,200rpm	スピンドル径	M10×1.5
サイズ	285×60(H)mm(別売:EA813HD-16装着時)	重量	1.7kg(別売:EA813HD-16装着時)
機能	フィードバック制御、ブレーキ付、多段変速、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可、ソフトスタート、再起動防止、キックバック軽減システム	モーター	直流ブラシレスモーター
付属品	レジノイドフレキシブル砥石、スパナ、オイルワッシャB3【ダイヤ用】	一充電当たりの作業量	【鉄筋の切断】 切断トイン(研ちゃんカットII)外径: 100mm、材料: φ10mm鉄筋(SD345)、推力: 15N…約40本

※バッテリー、充電器は別売です。

細径と小形ヘッドで軽量コンパクトボディ

業界初!100mm 10.8Vコードレスディスクグラインダ

※2023年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(10.8V 100mmコードレスディスクグラインダ)

14.4V製品と同等の作業スピード

10.8V製品ながらメーカー製品G14DSL2と同等の作業性能を実現

ブレーキ付

スイッチを切るとブレーキがかかり安全性がアップするだけでなく、停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取りかかれ作業効率が格段に向上します。

4段階変速で様々な作業に対応

回転数切替スイッチを押すことで、トインの回転数を用途に応じて選択することができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.