品番: EA809BX-33

品名: 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)



販売価格	<b>56,500円</b> (税抜)/ 62,150円(税込)				
カタログ価 格	56,500円(税抜)/62,150円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/19 17:11現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0863ページ				







## 100V電源機並みのパワーを実現

## 仕様

メーカー	京セラ	型番	DG11XR		
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー容量	18V(リチウムイオン6.0Ah)		
充電時間	47分	スピンドル径	M10×P1.5mm		
砥石サイズ	φ100×15mm	回転数	高速:8,000min 中速:6,000min 低速:3,000min		
サイズ	117×311×129mm	重量	1.9kg		
握り径	48mm	付属品	バッテリー、充電器、カニ目スパナ、補助ハンドル、樹脂ケース		
充電器	AC100V				
100V電源機並みのパワーを実現					
クラス最大の切込深さ25mm					
切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド					
作業内容に応じて選べる回転数切替え機能					
優れた防じん性能					

砥石別売

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.