

品番：EA809BX-33

品名：100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)



販売価格	52,300円(税抜) / 57,530円(税込)		
カタログ価格	52,300円(税抜) / 57,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0844ページ		



100V電源機並みのパワーを実現

仕様

メーカー	京セラ	型番	DG11XR
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー容量	18V(リチウムイオン6.0Ah)
充電時間	47分	スピンドル径	M10×P1.5mm
砥石サイズ	φ100×15mm	回転数	高速:8,000min 中速:6,000min 低速:3,000min
サイズ	117×311×129mm	重量	1.9kg
握り径	48mm	付属品	バッテリー、充電器、カニ目スパナ、補助ハンドル、樹脂ケース
充電器	AC100V		

100V電源機並みのパワーを実現

クラス最大の切込深さ25mm

切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド

作業内容に応じて選べる回転数切替え機能

優れた防じん性能

ブラシレスモーター

砥石別売

代替品



品番 EA809BX-33

コメント 充電池:6.0Ah

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.