

品番 : EA809BX-34

品名 : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)



販売価格	50,300円(税抜)／55,330円(税込)		
カタログ価格	50,300円(税抜)／55,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 04:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0844ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	DG181L5
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	フル充電:37分 実用充電(80%):25分
砥石サイズ	φ100×穴径15mm	回転数	8,000rpm
サイズ	352×117×136(H)mm	重量	2.1kg
防じん・耐水機能	IP56	付属品	カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器EA813R-9、キャリングケース

最大出力900Wのハイパワー

安全性の高いパドルスイッチ

優れた防じん性能

握りやすい細握りグリップ

持ちやすく、操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減。

不意の事故を防止

キックバック軽減機能

再起動防止機能

ブレーキ付

無段変速機能

ダイヤル式による無段階変速で、作業に応じた回転数に調節できる。

切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド

砥石別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.