

品番：EA809CM-4

品名：#100/100mm/M10x1.5 ねじ付ディスク(5枚)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,300円(税抜)／3,630円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 3,300円(税抜)／3,630円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/17 06:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 5                            | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 0971ページ                      |      |   |



仕様

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------|
| メーカー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三共理化学 (FUJISTAR) | 型番   | STAR-A1                               |
| 商品名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | スターディスク          | 用途   | 溶接のビート取り、バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、その他の金属研磨一般用 |
| ねじ径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M10×1.5          | サイズ  | 100×18×10mm                           |
| 粒度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | #100             | 砥粒材質 | AA(アルミナ)                              |
| 最大回転数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,700rpm        | 入数   | 5枚                                    |
| ネジ穴式:ワンタッチで装着が可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |                                       |
| 樹脂型ベースで温度、湿度による変形はしません。また、耐久性、耐熱性に優れています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |                                       |
| <p>〈ご使用上の注意〉</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・保護メガネ、安全帽、防塵マスク、保護手袋などを着用してください。</li><li>・研磨工具・研磨機の取扱説明書をよく読んでください。</li><li>・研磨工具・研磨機には安全カバーを付けてください。</li><li>・その他の作業者と周囲の安全を確認してください。</li><li>・作業の周囲には可燃物の無いことを確認してください。</li><li>・グラインダーにしっかり取付けてください。</li><li>・急激な圧力を加えないでください。</li><li>・異常音・異常振動が発生したら直ちに停止してください。</li><li>・最高使用回転数13,700r.p.m.以下でご使用ください。</li></ul> |                  |      |                                       |

# 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.